

# hd 380 WSI-V ValiPak

hawa

紧凑型热封口机，可封医疗呼吸袋和膜卷，应用在医疗和医院诊所中，并且具备验证。



reddot design award  
winner 2011

VALIDATABLE ACCORDING TO  
ValiPak  
ISO 11607-2



上海沃精机械制造有限公司

地址: 上海市青浦区华徐公路3029弄5号 | 电话: 021-66838868  
网址: www.vokin.sh.cn | 邮箱: info@vokin.sh.cn | 传真: 021-23025180

# GENERATION EASY

## hawa

**安全保证：热封封口包装过程中的认证。**

医生和病人的安全是所有最优先的考虑。

热封包装机最首要的目标是（避免直接接触血液，内部组织或器官，包括伤口等）在医疗和医院诊所所需要的无菌化密封包装。国际标准ISO和ANSI / AAMI / 11607-2 ISO 11607-2因此明确要求对包装工艺验证在医疗设备。

我们高等级的封口机VALIPAK满足需求。3个高敏感度传感器会监测关键的参数在封口过程中（温度，封口时间和接触压力）。如果其中一个参数有偏离与设置值，操作者会马上被报警声音和界面上的显示提示到。此外，该封口机还有PC接口（用于过程处理和批处理文档系统的传送）。另一个安全特点是可以加宽封口宽度。

封口机必须满足以下的验证要求

- > 监测关键参数
- > 当参数偏离设置值，将会自动报警操作者

### hd 380 WSI-V ValiPak

#### 证书

应用行业	医疗和医院诊所
CE认证	x
Conformity ISO 11607-2 and ANSI/AAMI/ISO 11607-2 <sup>1</sup>	x
校准证书	x
绿色环保	x

#### 机器参数

电源/频率/功率	115V, 50/60 Hz / 230 V, 50/60 Hz   100 Watt
机器尺寸/重量	420 x 360 x 220 mm (16.5 x 14 x 8.7 in)   6,6 kg (13 lb)
机器外壳	不锈钢AISI 304
封口方式	永久加热
封口宽度/长度	10 mm (0.4 in) / max. 250 mm (9.8 in)
预热时间	2分钟

#### 封口材质

可封纸塑袋/特卫强	x
可封袋和卷膜	x

#### 电子特点和通讯

控制方式	微处理
自动安全模式(万一电源切断，参数设置被保存)	x
显示和数据输入	7段单键
PC 接口(传送过程文件和软件)	x
待机(自动切断电源在30分钟后)	x
计数功能	x

#### 控制功能在ISO 11607-2和ANSI/AAMI/ISO 11607-2

验证过程	x
封口检测的日常文件	x

#### 监测参数(当参数偏离将自动报警)

封口温度	x(最大200 °C/可调节)
封口时间	x(固定)
接触压力	x(固定)

<sup>1</sup>ISO 11607-2 是国际通用标准

<sup>2</sup>其值会变化在封口过程中。



上海沃精机械制造有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路3029弄5号 | 电话:021-66838868  
网址:www.vokin.sh.cn | 邮箱:info@vokin.sh.cn | 传真:021-23025180